


现场总线系统附件

7/8"公头，直式

BSV4140-0/9



- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用
- 螺旋夹接线端子
- 不锈钢连接螺母
- 4针
- PG9螺纹
- 电缆引线6.0...8.0 mm

型号	BSV4140-0/9
货号	6914542

接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 钝化
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6...8 mmmm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67


网络协议	PROFIBUS-PA
------	-------------

电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
电流	9AA
正向电阻	≤ 5 mΩ


机械和化学性能	
固定	-40...+90°C
的区域	-40...+90°C

注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。

PROFIBUS-PA连接



FOUNDATION™现场总线连接



组成

