


现场总线系统附件


7/8"公头，直式

BS4140-0/9






- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION™现场总线应用以及作为DeviceNet™从站的辅助供电装置
- 4针
- PG9螺纹
- 电缆引线6.0...8.0 mm

PROFIBUS-PA连接



FOUNDATION™现场总线连接



型号	BS4140-0/9
货号	6914550

接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, PBT, 黑色
连接螺母/螺钉	铝, Al, 阳极电镀
Screw-in thread	PG9
线缆外径	6...8 mmmm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67

网络协议	PROFIBUS-PA
------	-------------

电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
电流	9AA
正向电阻	≤ 5 mΩ

机械和化学性能	
固定	-40...+90°C
的区域	-40...+90°C

注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。
----	--------------------------