


# 现场总线系统附件

## 7/8"母头，直式

### BKV4140-0/13.5



- 适合PROFIBUS-PA和FOUNDATION现场总线应用
- 螺旋夹接线端子
- 不锈钢连接螺母
- 4针
- PG13.5螺纹
- 电缆引线10.0...12.0 mm

型号	BKV4140-0/13.5
货号	6914563


接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	不锈钢, 1.4404, 阳极电镀
Screw-in thread	PG13.5
线缆外径	10...12 mmmm
导线横截面/夹紧能力	0.14...1 mm <sup>2</sup>
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下

网络协议	PROFIBUS-PA
------	-------------

电气性能@20°C	
额定工作电压	250V
电流	9AA
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ

机械和化学性能	
固定	-40...+90°C
的区域	-40...+90°C

#### PROFIBUS-PA连接



#### FOUNDATION™现场总线连接

