


RSE4.4T-J12


执行器/传感器电缆附件 – M12 跳线



特点

- 针脚1和针脚2之间的跳线
- M12公头接插件，直式，4针
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP67

触点分配



技术数据

型号	RSE4.4T-J12
货号	6914590
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
额定工作电压	250 V
电流	4 A

