


CMB8151-0
可现场接线的接插件
母头接插件，M12 × 1，直式



技术数据

型号	CMB8151-0
货号	6930145
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	5
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
线缆外径	6...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	通过cULus认证

特点



- A型
- 金属外壳
- 可屏蔽
- 屏蔽环
- 压铸螺纹环
- 接线端子
- A编码
- 5针
- 电缆穿墙护孔6...8 mm
- 缆芯横截面0.14 ... 0.75 mm²

触点分配

