


VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
2路分路器 – Y 型分路器，不带线，M12 x 1 针头 - 2 x M12 x 1 母头



技术数据



型号	VB2-FSM5-2FKM4.4/S2087
货号	6930563
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	公头, M12 × 1
针脚数量	5
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm
污染程度	3/2
保护类型	IP67
接插件B	2 x 孔头, M12 × 1
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
防护等级	仅当拧接在一起时
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (移动)	-30...+90 °C

特点



- 5针M12公头接插件
- 4针M12母头接插件
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 椭圆形井眼 (5mm套)

触点分配



附件

WRENCH-FW/SIZE 17MM	6936175	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
		扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	