


# PSG4M-J14


## 执行器/传感器电缆附件 – M8跳线



### 特点

- 针脚1和针脚4之间的跳线
- M8公头接插件，直式，4针
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP67

### 触点分配



### 技术数据

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 型号      | PSG4M-J14       |
| 货号      | 6933558         |
| 接插件A    | 接插件, M8 × 1, 直式 |
| 针脚数量    | 4               |
| 触点      | 铜, CuZn, 镀金     |
| 触点夹紧    | 塑料, TPU, 黑色     |
| 拧接把手    | 塑料, TPU, 黑色     |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍     |
| 机械寿命    | > 100 插接次数      |
| 保护类型    | IP67, 仅在拧紧状态下   |
| 额定工作电压  | 60 V            |
| 电流      | 4 A             |