


PKG4M-2/TFE

饮食卫生，PVC – 连接线



技术数据


| | |
|-----------|---------------------------------|
| 型号 | PKG4M-2/TFE |
| 货号 | 6934450 |
| 接插件A | 孔头, M8 × 1, 直式 |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 铜, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PP, 灰 |
| 拧接把手 | 塑料, PP, 灰 |
| 连接螺母/螺钉 | 不锈钢, V4A |
| Seal | 塑料, FPM/FKM |
| 固定扭矩 | 0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩!) |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP65, IP67, IP68, IP69, 仅在拧紧状态下 |
| 电缆 | |
| 线缆直径 | Ø 4.2 mm ±0.20 |
| 线缆长度 | 2 m |
| 线缆护套 | PVC, 灰 |
| 导线绝缘性 | PVC |
| 线芯横截面 | 4 x 0.25 mm ² |
| 绞合线, 布置 | 14 x 0.15 mm |
| 线圈颜色 | BN, WH, BU, BK |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 30 V |
| 测试电压 | 1500 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | ≥ 10 ⁶ Ω |

特点



- 4针M8 直式内孔连接器
- 不锈钢联结螺栓
- 外壳材质: PVC
- 护套颜色: 灰色 RAL 7040
- 抗酸碱
- 抗油污和化学腐蚀
- 阻燃, 符合 DIN EN 60332-1-2、DIN EN 60332 2-2、VDE 0482 332-1-2、VDE 0482 332-2-2
- 认证: Gost, Ecolab
- 符合 RoHS 和 REACH
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 电缆长度: 2.0 m

导线横截面




触点分配

技术数据

机械和化学性能

| | |
|--------------|------------------------------|
| 弯曲半径 (固定式安装) | $\geq 3 \times \varnothing$ |
| 弯曲半径 (柔性) | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| 环境温度 (固定) | -25...+80 °C |
| 环境温度 (移动) | 0...+80 °C |



电路图



附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手