


EKP4SP

M8 x 1 / Ø 8 mm圆头接插件 – Ø 8mm法兰接插件，带印刷触点




特点



- 坚固的预安装内置法兰接插件
- 4针
- 灌封，防护等级IP67
- GOST-R认证
- 符合RoHS标准
- 印刷触点

触点分配



技术数据

| | |
|----------------|---------------------|
| 型号 | EKP4SP |
| 货号 | 6934782 |
| 接插件A | 母头接插件, Ø 8 mm |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 金属, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PA, 黑色 |
| Flange housing | 塑料, PA, 黑 |
| 连接方式 | 印刷触点 |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3/2 |
| 保护类型 | IP67, (插入) |
| 额定工作电压 | 30 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | ≥ 10 ⁹ Ω |
| 环境温度 (固定) | -30...+90 °C |

