

PFKS4-0.2
凹面法兰，带绞合线，前置 – 带有绞合线的前置凹面法兰

特点





- 坚固的预铸圆形接插件
- 防护等级IP67
- 带0.2 m绞合线
- 带不同长度绞合线的其它型号也可供货
- 绞合线长度：0.2 m

触点分配



标题接线图
接线图



技术数据

型号	PFKS4-0.2
货号	6934786
接插件A	母头接插件, M8 × 1, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
Seal	塑料, FPM/FKM
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M8 × 0.5
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
线缆长度	0.2 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.25 mm²
绞合线, 布置	14 x 0.15 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	30 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C

技术数据

认证	CE
----	----
