


PFS3F-0.2

公头插座，带绞合线，后置式



技术数据

型号	PFS3F-0.2
货号	6934789
接插件A	公头, M8 × 1, 直式
针脚数量	3
触点	青铜, CuSn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	背板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M8 × 1
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (拧在一起)
线缆长度	0.2 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	3
线圈颜色	BN, BU, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
固定	-30 °C...+90 °C
认证	CE



特点




- M8 × 1公头插座
- 防护等级IP67
- 通过绞合线连接


触点分配



电路图



通孔



后置

