


AIDA-RJ45-CC

可现场接线的接插件 – 推挽式RJ45接插件，符合AIDA标准
公头接插件，直式



特点

- IDC快速连接
- 4芯
- 电缆穿墙护孔4.0...11.0 mm
- 终端容量：27-22 AWG（柔性）；24-22 AWG（固体）
- 传输速率:10/100 Mbps
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65和IP67

标题接线图



技术数据

型号	AIDA-RJ45-CC
货号	6935631
接插件A	公头, 直式
针脚数量	4
触点	CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
线缆外径	4...11 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14...0.34 mm ²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 750 插接次数
保护类型	IP65, IP67
电气性能@20°C	
额定工作电压	40 V
电流	1.5 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁶ Ω
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+70 °C