


FS4-0.5/13.5


公头插座，带绞合线，前置



特点

- M12 x 1 插塞
- 防护等级IP67
- 前面板安装
- 通过绞合线连接

触点分配



技术数据

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 型号 | FS4-0.5/13.5 |
| 货号 | 6935706 |
| 接插件A | 公头, M12 × 1, 直式, A-coded |
| 针脚数量 | 4 |
| 触点 | 铜, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PA GF, 黑色 |
| Flange housing | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 安装类型 | 前面板安装 |
| Screw-in thread seal | 塑料, NBR |
| Screw-in thread | PG13.5 |
| 连接方式 | 接线 |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67, (拧在一起) |
| 线缆长度 | 0.5 m |
| 导线绝缘性 | PVC |
| 线芯横截面 | 4 x 0.34 mm ² |
| 线圈颜色 | BN, WH, BU, BK |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 250 V |
| 电流 | 4 A |
| 绝缘阻抗 | ≥ 10 ⁸ Ω |
| 正向电阻 | ≤ 5 mΩ |
| 机械和化学性能 | |
| 固定 | -30 °C...+90 °C |

