


EC-FS5-0.5/20
公头插座，带绞合线，前置



技术数据


型号	EC-FS5-0.5/20
货号	6935738
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4+PE
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA GF, 黑色
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M20 × 1.5
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
线缆长度	0.5 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.34 mm²
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
认证	CE

特点



- M12 x 1 插塞
- 防护等级IP67
- 前面板安装
- 通过绞合线连接
- 4针+ PE
- 绞合线长度：0.5 m

触点分配



1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GNYE

前面板安装

