


BM8241-0  
M12 × 1圆型接插件  
母头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| 型号              | BM8241-0                    |
| 货号              | 6935889                     |
| 接插件A            | 母头接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量            | 4                           |
| 触点              | CuZn，电镀层                    |
| 触点夹紧            | 塑料, PA, 黑色                  |
| 拧接把手            | 塑料, PA, 黑色                  |
| 连接螺母/螺钉         | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍              |
| Seal            | 塑料, FPM/FKM                 |
| Screw-in thread | PG7                         |
| 线缆外径            | 4...6 mm                    |
| 导线横截面/夹紧能力      | 0.25...0.75 mm²             |
| 连接方式            | 螺钉式端子连接                     |
| 机械寿命            | > 50 插接次数                   |
| 保护类型            | IP67, ( 拧在一起 )              |
| 电气性能@20°C       |                             |
| 额定工作电压          | 250 V                       |
| 电流              | 4 A                         |
| 绝缘阻抗            | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω         |
| 正向电阻            | ≤ 8 mΩ                      |
| 机械和化学性能         |                             |
| 固定              | -40 °C...+85 °C             |

特点



- A型
- 金属连接螺母
- 接线端子
- A编码
- 4芯
- PG7螺纹
- 电缆穿墙护孔4.0...6.0 mm

触点分配

