


BM8251-0
可现场接线的接插件
母头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

型号	BM8251-0
货号	6935890
接插件A	母头接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	5
触点	CuZn，电镀层
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	塑料, PA, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
Screw-in thread	PG7
线缆外径	4...6 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25...0.75 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 8 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+85 °C
认证	通过cULus认证

特点



- A型
- 金属连接螺母
- 接线端子
- A编码
- 5针
- PG7螺纹
- 电缆穿墙护孔4.0...6.0 mm

触点分配

