

Y-FS4M12-2AL-SKP3

2路分路器 – Y型分路器，不带线缆，带有公头接插件和2个母头接插件

技术数据

型号	Y-FS4M12-2AL-SKP3
货号	8008081
I/O 分线盒	Y型分路器, 2-端口
接插件A	公头, M12 × 1
针脚数量	4
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (拧在一起)
接插件B	2 x孔头, M8 × 1
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	(拧接在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	50 V
额定电压	60 V _{AC} /50 V _{DC}
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
环境温度 (移动)	-30...+90 °C

特点



附件

WRENCH-M12AL/SIZE 13MM	6936173	TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
M12 开口扳手(SW13)		扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	

