


VC-AC21-11.024-K

可现场接线的接插件 – 设计A




特点




- 接线端子
- 2芯+PE
- 电缆穿墙护孔6...8 mm
- 导体横截面: $3 \times 1 \text{ mm}^2$
- 中心螺杆:M3 \times 33.5
- 螺纹: M20 \times 1.5
- LED (黄色)
- 保护电路:变阻器
- 防护等级: IP65
- 供货包括:
 - 接头阀、中心螺杆、加压螺钉、密封件、密封环、压力环

触点分配



电路图



技术数据

型号	VC-AC21-11.024-K
货号	8028728
接插件A	阀式接插件, 设计 A
针脚数量	2+PE
触点	金属
触点夹紧	塑料, PA6 GF30, 黑色
拧接把手	塑料, PA6-I, 透明
Protective component	变阻器
Seal	NBR
Screw-in thread	M20 \times 1.5
线缆外径	6...8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.25...1 mm ²
Display switch state	LED, 黄色
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 50 插接次数
保护类型	IP65, (安装)
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
电流	10 A
绝缘阻抗	$\geq 10^8 \Omega$
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-25...+80 °C