



excom I/O系统

PPSA 上游连接机架

MT-PPS



模块支架 MT-PPS 由备板和实际支架系统构成。可以容纳两个 AC 转换器，为后续 24 VDC 模块支架供电。

要插入和拔出 AC 转换器，须先将电源关闭。
(在移除 AC 转换器之前不要使用接线端子)。

模块安装底板使用组合防护等级 Ex e 和 Ex q 设计，因此可用在区域 1。

托架系统由连铸铝制成。这样可增强稳定性和防护性。该模块架适合用于开关柜和机架安装。

■ 用于多达 2 AC/DC 转换器的上游连接机架

尺寸

型号	MT-PPS
货号	9100516
防爆认证	IECEX PTB 16.0031U
防爆认证	PTB 16 ATEX 2025 U
防爆标识	II 2 G Ex eb IIC
槽	
交流转换器	2
外壳材料	铝质挤压型材
连接方式	安装板
防护等级	IP20
工作温度	-20...+70 °C
相对湿度	≤ 在40°C时为93%，根据IEC 60068-2-78标准
振动测试	符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
EMC	符合EN 61326-1标准 符合Namur NE21标准
MTTF	1211 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
尺寸	110 x 260 x 130 mm
认证	ATEX防爆型 cFMus cFM IECEX CCC KOSHA EAC Ex LR KR DNV GL UKCA CE

