


excom I/O系统 模块架,非防爆,用于8 个模块 MT08-N





模块支架MT08-N 由备板和实际支架系统构成。包含了2个网关,1个供电电源和8个I/O模块。这个模块可以接收64位二进制输入/输出或32位模拟量输入/输出2类信号。


所有模块可实现在通电条件下插拔,且不会造成数据传输的中断。这同样适用于冗余网关和 电源装置。 模块机架可以安装在无爆炸危险的区域和危险 2/22区,并且只能连接非本安型信号。

托架系统由连铸铝制成。这样可增强稳定性和 防护性。该模块架适合用于开关柜和机架安 装。

- 母板最多可安装8个I/O模块,2个网关,2个 电源。
- 用于信号连接层的接线端子是作为附件存在 的。



型号	MT08-N
货号	9100689
防爆认证	IECEx TUR 21.0012X
防爆认证	TÜV 21 ATEX 8643 X
防爆标识	
槽	
直流电源供电	2
网关	2
总线I/O模块	8
端子横截面	1.5 mm ²
电气连接	每个模块带4 x 4夹具
总线连接	2 个 9 针 SUB-D接插件
总线地址	2个十进制的旋转编码器
外壳材料	铝质挤压型材
连接方式	安装板
防护等级	IP20
工作温度	-40+70 °C
相对湿度	≤ 在40°C时为93%,根据IEC 60068-2-78标准
振动测试	符合IEC 60068-2-6标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
EMC	符合EN 61326-1标准
	符合Namur NE21标准
MTTF	1211 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
尺寸	235 x 260 x 130 mm
认证	ATEX防爆型
	cFMus
	cFM
	IECEx
	CE





附件

型号	货号		尺寸图
BM-N	6884226	空模块用于母板上未使用的插槽,VN	106