



TP-206A-CF-H1141-L550

温度检测 – 探头




技术数据

型号	TP-206A-CF-H1141-L550
货号	9910729
温度范围	
测量范围	-50...500 °C
测量范围	-58...932 °F
精度	0.15 °C + 0.002 • t (-30...300 °C)
测量元件	Pt-100探头, DIN EN 60751, A类, 连接方式: 4线连接
自加热	0 °C下为0.4 K/mW
响应时间	在水流速0.2 m/s 响应时间t0.5 = 6 s / t0.9 = 15 s
浸入深度(L)	550 mm
耐压等级	100 bar
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
过程连接	用于压力接头、热电偶套管或直接安装
电气连接	接插件, M12 × 1
防护等级	IP67
工作温度	-40...+120 °C
储藏温度	-40...+85 °C
测试/认证	
UL注册号	E345414
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...+25 °C
气压	860...1060 hPa 绝对值
湿度	45...75 %
辅助电源	24 VDC
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

特点

- Pt100探针 (符合DIN EN 60751标准)
- 抗振且耐冲击
- 可连接到TS、TTM、IM34、BL20、BL67
- 连接器最大温度: 120°C
- 连接方式: 4线连接

接线图



功能原理

热电阻温度传感器用于检测和监测温度, 以优化并控制过程。典型应用为机械设备和工厂建设以及流程工业。温度探头的核心元件是随温度变化的电阻。


技术数据

型号	TP-206A-CF-H1141-L550
货号	9910729
温度范围	
测量范围	-50...500 °C
测量范围	-58...932 °F
精度	0.15 °C + 0.002 • t (-30...300 °C)
自加热	0 °C下为0.4 K/mW
测量元件	Pt-100探头, DIN EN 60751, A类, 连接方式: 4线连接
响应时间	在水流速0.2 m/s 响应时间t0.5 = 6 s/ t0.9 = 15 s
浸入深度(L)	550 mm
防护类型和等级	IP67
周围环境	
工作温度	-40...+120 °C
储藏温度	-40...+85 °C
机械数据	
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
探头材质	不锈钢, 1.4404 (AISI 316L)
过程连接	用于压力接头、热电偶套管或直接安装
耐压等级	100 bar
电气连接	接插件, M12 × 1
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...+25 °C
气压	860...1060 hPa 绝对值
湿度	45...75 %
辅助电源	24 VDC
测试/认证	
认证	cULus
UL注册号	E345414
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

附件

CF-M-6-G1/4-A4


9910483



用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件 G1/4"外螺纹

CF-M-6-N1/4-A4


9910484



用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件 1/4" NPT外螺纹

CF-M-6-M18-A4

9910525




用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件 M18 × 1外螺纹

M18 × 1,5

CF-M-6-N1/2-A4


9910529



用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件 1/2" NPT外螺纹

CF-M-6-G1/2-A4

9910530




用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件 G1/2"外螺纹

附件

尺寸图

型号

货号



WKC4.4T-2/TEL

6625025

连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com

RKC4.4T-2/TEL

6625013

线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com



尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TXL	6625503	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 www.turck.com
	WKC4.4T-2/TXL	6625515	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 www.turck.com