


RSSW D9S/T 455-4M PROFIBUS线缆 – PVC 线缆护套




特点




- PROFIBUS 电缆：AWG 22/1
- 护套材质：PVC，颜色：紫色
- 护套直径：8.5 mm
- UL 认证
- M12 × 1 直式公头接插件，反向键式
- SUB-D，带 1 个电缆出线口
- 集成终端电阻器
- 电缆长度：4.0 m

导线横截面



触点分配



技术数据

型号	RSSW D9S/T 455-4M
货号	U0376-0
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, B型
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, D-Sub, 弯角
针脚数量	9
拧接把手	黑色
防护等级	IP20, 仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	PROFIBUS-DP, 455
线缆直径	Ø 8.5 mm ±0.15
线缆长度	4 m
线缆护套	PVC, 紫
屏蔽	铝膜, 镀锡铜线
导线绝缘性	PE
线芯横截面	2 x 0.34 mm ²
绞合线, 布置	19 x 0.15 mm
线圈颜色	GN, RD

技术数据

电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
DC resistance (loop)	50 Ω/km
额定阻抗	150 Ω (1 MHz)
电容	29.53 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 15 xØ
固定	-40 °C...+80 °C
的区域	-40 °C...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
抗紫外线	是
抗油性	否
阻燃性	是
认证	UL CSA
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。