


# XSH-RSM-2RKM 40

## 2路分路器 - h型分路器

### 4线



#### 特点





- 7/8"接插件
- 公头 - 2个母头, 4针
- 并联
- cULus认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级: NEMA 1、3、4、6P和IEC IP67
- 7/8"公头接插件, 直式, 4针
- 2个7/8"母头接插件, 直式, 4针


#### 触点分配

接插件B (J1-2)

接插件A (P1)



#### 电路图



#### 技术数据

型号	XSH-RSM-2RKM 40
货号	U2-23666
I/O 分线盒	h型分路器, 2 -端口
Housing	塑料, TPU, Black
接插件A	公头, 7/8"-16 UN
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下 NEMA: 1, 3, 4, 6P
接插件B	母头接插件, 7/8"-16 UN
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时 NEMA: 1, 3, 4, 6P

## 技术数据

电缆	
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
绝缘阻抗	$\geq 10^8 \Omega$
正向电阻	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	-40...+105 °C
认证	RoHS UL 认证 CE
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。