


RSV-2RKV 49
2路分路器 – T型联接



技术数据

型号	RSV-2RKV 49
货号	U2385-7
I/O 分线盒	T型分路器, 2 -端口
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
拧接把手	塑料, PUR, 黄
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	2 x 孔头, 7/8"-16 UN, 直式
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PUR, 黑色
拧接把手	塑料材质, PUR, 黄
连接螺母/固定螺钉	不锈钢, 1.4404
Seal	塑料
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3/2
防护等级	IP67, 仅在插入状态下
网络协议	FOUNDATION总线
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+80 °C

特点

- 4 针 T分线盒, 带 7/8" 不锈钢法兰接插件
- 用于 FOUNDATION™ 总线应用


标题接线图

FOUNDATION™ 现场总线连接



标题接线图3

接线图



技术数据

环境温度 (移动)	-40...+80 °C
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。