



RKF 57
DeviceNet , 7/8"母头插座 – 前部安装



技术数据

型号	RKF 57
货号	U5514-1
接插件A	母头接插件, 7/8"-16 UN
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 蓝
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 2 Nm (观察计数器最大扭矩!)
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	O型圈, 塑料, NBR
Screw-in thread	1/2"-14 NPSM
法兰拧紧力矩	6.8...27.1 Nm
连接方式	焊接触点
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP68, IP69, IP69K NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
网络协议	DeviceNet CANopen
芯线数量	5
导线绝缘性	PVC
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	9 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C


特点




- 7/8", 母头插座, 5针
- 拧入螺纹: 1/2"-14 NPSM

触点分配

接插件A



前面板安装



技术数据

认证	UL 2238 CSA C22.2编号182.3 CE RoHS
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。