


RSS RSS 843-15M
工业用以太网线 – 连接线缆

特点

- 以太网线缆：8针，AWG 24，屏蔽
- 护套材质：PVC，颜色：绿色
- 护套直径：7.3 mm
- 用于永久安装
- UL认证
- M12直式公头接插件，8针
- M12直式公头接插件，8针
- 电缆长度：15 m

导线横截面



触点分配



技术数据

型号	RSS RSS 843-15M
货号	U7712-15
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	8
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	8
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 蓝灰色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时
电缆	
网络协议	Ethernet, 843
线缆直径	Ø 7.3 mm
线缆长度	15 m
线缆护套	PVC, 绿

技术数据

屏蔽层	是
导线绝缘性	PE
线芯横截面	8 x 0.21 mm²
电气性能@20°C	
额定工作电压	48 V
电流	2 A
DC resistance (loop)	94 Ω/km
额定阻抗	100 Ω (1 MHz)
电容	46 pF/m
机械和化学性能	
弯曲半径 (柔性)	≥ 7 xØ
弯曲半径	≥ 4 百万
环境温度 (固定)	-40...+80 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
认证	UL
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。