


RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss – 法兰



特点



- 7/8" minifast Flanschstecker
- 1/2"-14 NPT旋入式螺纹
- 不锈钢法兰外壳
- 4针，电线长度0.3 m
- 用于FOUNDATION现场总线应用

标题接线图

针脚配置



FOUNDATION™ 现场总线连接



技术数据

型号	RSFV 49-0.3M/14.5/C1117
货号	U7834
接插件A	公头, 7/8"-16 UN, 直式
针脚数量	4
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Seal	塑料, NBR
Flange housing	不锈钢, 1.4401 (AISI 316), 钝化
安装类型	前面板安装
Screw-in thread	1/2"-14 NPT
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	FOUNDATION总线
线缆长度	0.3 m, (公差:+50 mm)
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	4 x 0.8 mm ²
线圈颜色	BU, BN, GY, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	600 V
电流	9 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+105 °C
环境温度 (移动)	-40...+105 °C

技术数据

认证	CE RoHS
注意	
注意	- 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。