



# RJ45S 841-6M

## 工业用以太网线 – Anschluss Kabelsatz




### 特点



■ RJ45公头接插件，直式，8针

### 导线横截面



### 触点分配

接插件A



1 = WH/OG (+Tx) 5 = WH/BU  
2 = OG (-Tx) 6 = GN (-Rx)  
3 = WH/GN (+Rx) 7 = WH/BN  
4 = BU 8 = BN

### 技术数据

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| 型号                   | RJ45S 841-6M                               |
| 货号                   | U8635-6                                    |
| 接插件A                 | 接插件, RJ45, 直式                              |
| 针脚数量                 | 8                                          |
| 触点                   | 金属, CuSn, 镀金                               |
| 触点夹紧                 | 塑料, PC, 透明                                 |
| 拧接把手                 | 塑料, TPU, 黑色                                |
| 保护类型                 | IP20                                       |
| 电缆                   |                                            |
| 网络协议                 | Ethernet, 841                              |
| 线缆直径                 | Ø 7.7 mm                                   |
| 线缆长度                 | 6 m                                        |
| 线缆护套                 | TPE, 绿                                     |
| 屏蔽                   | 是                                          |
| 导线绝缘性                | PE                                         |
| 线芯横截面                | 8 x 0.21 mm <sup>2</sup>                   |
| 线圈颜色                 | WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN |
| 电气性能@20°C            |                                            |
| 额定工作电压               | 42 V                                       |
| 电流                   | 1.5 A                                      |
| DC resistance (loop) | 94 Ω/km                                    |
| 额定阻抗                 | 100 Ω (1 MHz)                              |
| 电容                   | 46 pF/m                                    |
| 机械和化学性能              |                                            |
| 弯曲半径 (柔性)            | ≥ 10 xØ                                    |
| 弯曲半径                 | ≥ 1 百万                                     |

## 技术数据

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 固定          | -40 °C...+80 °C          |
| 的区域         | -40 °C...+80 °C          |
| <b>其他特性</b> |                          |
| 适用于拖链环境     | 是                        |
| 抗紫外线        | 是                        |
| 抗油性         | 是                        |
| 认证          | UL                       |
| <b>注意</b>   |                          |
| 注意          | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。 |