


RJ45S RJ45S 841-6M

工业用以太网线 – 连接线缆



技术数据


| | |
|----------------------|--|
| 型号 | RJ45S RJ45S 841-6M |
| 货号 | U8636-6 |
| 接插件A | 接插件, RJ45, 直式 |
| 针脚数量 | 8 |
| 触点 | 金属, CuSn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PC, 透明 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 黑色 |
| 保护类型 | IP20 |
| 接插件B | 接插件, RJ45, 直式 |
| 针脚数量 | 8 |
| 触点 | 金属, CuSn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, PC, 透明 |
| 拧接把手 | 塑料材质, TPU, 黑色 |
| 防护等级 | IP20 |
| 电缆 | |
| 网络协议 | Ethernet, 841 |
| 线缆直径 | Ø 7.7 mm |
| 线缆长度 | 6 m |
| 线缆护套 | TPE, 绿 |
| 屏蔽 | 是 |
| 导线绝缘性 | PE |
| 线芯横截面 | 8 x 0.21 mm ² |
| 线圈颜色 | WH/BU, WH/BN, BN, OG, WH/GN, WH/OG, BU, GN |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 42 V |
| 电流 | 1.5 A |
| DC resistance (loop) | 94 Ω/km |

特点



- RJ45公头接插件, 直式, 8针
- RJ45公头接插件, 直式, 8针
- 电缆长度: 6.0 m

导线横截面



触点分配



技术数据

| | |
|----------------|--------------------------|
| 额定阻抗 | 100 Ω (1 MHz) |
| 电容 | 46 pF/m |
| 机械和化学性能 | |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 10 xØ |
| 弯曲半径 | ≥ 1 百万 |
| 固定 | -40 °C...+80 °C |
| 的区域 | -40 °C...+80 °C |
| 其他特性 | |
| 适用于拖链环境 | 是 |
| 抗紫外线 | 是 |
| 抗油性 | 是 |
| 认证 | UL |
| 注意 | |
| 注意 | - 我们保留做出技术性修改的权利，恕不另行通知。 |