


RKM CBC5 5723-1M

CAN总线电缆 (DeviceNet、CANopen) – TPU电缆护套




特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：灰色
- 适用于拖链场合
- UL认证
- 开口接插件
- 7/8" 直式母头接插件
- 电缆长度：1.0 m

导线横截面



触点分配



技术数据

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| 型号 | RKM CBC5 5723-1M |
| 货号 | U8722-1 |
| 接插件A | 母头接插件, 7/8"-16 UN, 直式 |
| 针脚数量 | 5 |
| 触点 | 金属, CuZn, 镀金 |
| 触点夹紧 | 塑料, TPU, 蓝 |
| 拧接把手 | 塑料, TPU, 蓝 |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍 |
| 机械寿命 | > 100 插接次数 |
| 污染程度 | 3 |
| 保护类型 | IP67, 仅在拧紧状态下 |
| 针脚数量 | 5 |
| 拧接把手 | 黑色 |
| 防护等级 | IP20 |
| 电缆 | |
| 网络协议 | DeviceNet CANopen, 5723 |
| 线缆直径 | Ø 8.38 mm |
| 线缆长度 | 1 m |
| 线缆护套 | TPU, 灰 |
| 屏蔽 | 是 |
| 导线绝缘性 | PE (数据), PVC (电源) |
| 数据线芯线 | |
| 线芯横截面 | 2 x 0.52 mm ² |
| 绞合线, 布置 | 41 x 0.1 mm |
| 电源线芯线 | |
| 线芯横截面 | 2x 1.04 mm ² |
| Litz wire arrangement | 82 x 0.1 mm |

技术数据

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| 线圈颜色 | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| 电气性能@20°C | |
| 额定工作电压 | 300 V |
| 电流 | 7 A |
| DC resistance (loop) | 34.1 Ω/km |
| 额定阻抗 | 110 Ω (1 MHz) |
| 电容 | 40.52 pF/m |
| 机械和化学性能 | |
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 xØ |
| 弯曲半径 (柔性) | ≥ 15 xØ |
| 固定 | -40 °C...+80 °C |
| 其他特性 | |
| 适用于拖链环境 | 是 |
| 不含卤素 | 否 |
| 认证 | UL CSA |