

DT04-4P-A-2/TXL

konektor Deutsch – Připojovací kabel

Vlastnosti



- zástrčka Deutsch DT04 přímá 4pinová
- materiál pláště: TPE-U (PUR)
- barva pláště: černá, podobná RAL 7021
- vhodný pro vlečné řetězy
- samozhášivý
- bez halogenů dle DIN VDE 0472, díl 815
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- délka kabelu: 2 m

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	DT04-4P-A-2/TXL
ID č.	100000445
Konektor A	zástrčka, Deutsch DT, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	mosaz, CuZn, niklováno
Držák kontaktů	plast, Thermoplast, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub	niklováno
Těsnění	plast, Silikon
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, IP69K, (obsazeno)
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5.7 mm ±0.20
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žíly	4 x 0.75 mm²
Konstrukce žíly	42 x 0.15 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	230 V
Proudové zatížení	7 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 6 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 2 mil.
Připustné zrychlení	max. 10 m/s²
Připustná rychlost pohybu	5 m/s

Technické údaje

Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C