

TSS-4S-A-10/TXL

Konektor Superseal – Připojovací kabel

Vlastnosti




- zásuvka Superseal přímá 4pinová
- materiál pláště: TPE-U (PUR)
- barva pláště: černá, podobná RAL 7021
- vhodný pro vlečné řetězy
- samozhášivý
- bez halogenů dle DIN VDE 0472, díl 815
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí IP67 a IP69K
- délka kabelu: 10 m

Zapojení kontaktů



Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	TSS-4S-A-10/TXL
ID č.	100000492
Konektor A	zásuvka, Superseal, přímý
Počet pinů	4
Kontakty	bronz, CuSn, zinkováno
Držák kontaktů	plast, PA 6.6 GF, červená
Tělo zásuvky	plast, TPU, UL 94, černá
Těsnění	plast, Silikon
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, IP69K, (obsazeno)
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 5.7 mm ±0.20
Délka kabelu	10 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	4 x 0.75 mm²
Konstrukce žily	42 x 0.15 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24 V
Proudové zatížení	7 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 6 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 2 mil.
Přípustné zrychlení	max. 10 m/s²
Přípustná rychlost pohybu	5 m/s
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C

Technické údaje

Okolní teplota (mobilní)

-25... +80 °C
