


FW-ERKPM0516-SA-S-0408
samostatný konektor
Zásuvka M12 × 1 přímá



Technické údaje

Typ	FW-ERKPM0516-SA-S-0408
ID č.	100002285
Nahrazuje	100000588
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA UL94-V0, černá
Tělo zásuvky	plast, PA6 GF, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	0.4 ... 0.4 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Vnější průměr kabelu	4...8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25...1.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- šroubovací svorky
- kódování A
- počet žil: 5
- průměr kabelu: 4,0 ... 8,0 mm
- svorky: 0,25 ... 1,5 mm²
- certifikát: cULus

Zapojení kontaktů

