


Příslušenství ochranná trubka pro teplotní senzory THW-3-R1/8-A4-L050



- ochranná jímka pro montáž teplotních čidel
- pro čidla průměr 3 mm
- procesní připojení: vnější závit R1/8"
- hloubka ponoření 50 mm

Všeobecný popis

Ochranná jímka slouží pro beztlakou montáž teplotních čidel. Při montáži pomocí ochranné jímky nemá teplotní čidlo přímý kontakt s médiem. Čidlo lze vyměnit bez přerušení procesu.

Typ	THW-3-R1/8-A4-L050
ID č.	100002656
Teplotní rozsah	
Měřicí rozsah	-50...350 °C
	-58...662 °F
Hloubka ponoru L	50 mm
Vnější průměr	5 mm
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Vnitřní průměr	3.1 mm
Procesní připojení	vnější závit R 1/8"
Odolnost vůči tlaku	400 bar
Utahovací moment upevňovací matice	100 Nm