


REI-10S10S-4B2500-H1181

Inkrementální rotační snímač

Industrial Line





Vlastnosti

- synchro příruba, Ø 58 mm
- hřídel, Ø 10 x 20 mm
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40...+85 °C
- max. 6000 ot./ min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 2500 impulzů na otáčku

Technické údaje

Typ	REI-10S10S-4B2500-H1181
ID č.	100010344
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. Rotational Speed	6000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	1.8×10^{-5} kgm ²
Rozběhový krouticí moment	< 0.05 Nm
Typ výstupu	inkrementální
Inkrementální rozlišení	2500 ppr
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	5...30 VDC
Proud naprázdno	90 mA
Výstupní proud	≤ 20 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče / přepólování	ano
Max. impulsní frekvence	300 kHz
Úroveň signálu High	min. 2.5 V
Úroveň signálu Low	max. 0.5 V
Výstupní funkce	RS422/TTL, s inverzními signály
Mechanické údaje	
Pouzdro	hřídel
Typ příruby	synchrónní příruba
Průměr příruby	Ø 58 mm
Typ hřídele	hřídel
Průměr hřídele D (mm)	10

Schéma zapojení





Technické údaje


Vlnová délka L [mm]	20
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	3000 m/s ² , 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67

Příslušenství

RCS-15-08-06	1545361	RCS-15-06-06	1545362
Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 8 mm / 6 mm		Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 6 mm / 6 mm	



RCS-15-06-04	1545363
Zásuvka, vnější průměr: 15 mm, rozteč děr: 6 mm / 4 mm	



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát



Rozměrový náčrtek

Typ

WKC8T-2/TXL

ID č.

6625145

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová
8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu:
PUR, černá, cULus certifikát

