


# CABLE-BLIDENT-2M/S2500


## Kabel RFID standardní provedení – Připojovací kabel



### Vlastnosti

- 4žilový, AWG 24 / 22
- materiál pláště: PUR, barva žlutá
- bez halogenů, bez LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6.4 mm
- pro vlečné řetězy, odolný oleji, vysoce ohebný
- kabel UL 20963
- volný konec
- volný konec
- délka kabelu: 2 m

### Průřez kabelu



### Technické údaje

Typ	CABLE-BLIDENT-2M/S2500
ID č.	100019079
Utahovací moment	0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
<b>Kabel</b>	
Počet žil	4
Průměr kabelu	Ø 6.4 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	PUR, žlutá
Stínění	ano
Žíly datového kabelu	
Průřez žily	2 x 0.2 mm <sup>2</sup>
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žily	2x 0.34 mm <sup>2</sup>
Barva žil	Power: BN, BU Data: WH, BK
<b>Elektrické vlastnosti při +20 °C</b>	
Jmenovité napětí	30 V
DC odpor	103 Ω /km
Jmenovitá impedance	135 Ω
Jmenovitá Kapacita	50 pF/m
<b>Mechanické a chemické vlastnosti</b>	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
v klidovém stavu	-40 °C... +90 °C
v zatíženém stavu	-25 °C... +90 °C
<b>Speciální vlastnosti</b>	
vhodný pro vlečné řetězy	ano

## Technické údaje

bez halogenů

ano

---

Certifikáty

kabel UL 20963

---