


FKFDSX-RJ45SFW-88

Příslušenství pro sběrníkové systémy, průmyslový ethernet – adaptér a panelové průchodka



Technické údaje

Typ	FKFDSX-RJ45SFW-88
ID č.	100028437
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování X
Počet pinů	8
Kontakty	bronz, CuSn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Tělo zásuvky	plast, PA, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, Nickel plated zinc
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Konektor B	zásuvka, RJ45, úhlové
Počet pólů	8
Kontakty	bronz, CuSn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA GF, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 0.8 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň krytí	IP20, (obsazeno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	48 V
Proudové zatížení	0.5 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-25... +85 °C



Vlastnosti



- stíněný, CAT6A
- zásuvka přímá M12, 8pinová, kódování X
- zásuvka RJ45 přímá 8pinová
- úhlový
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- UL

Zapojení kontaktů





Schéma zapojení




Technické údaje

Certifikáty

UL Listed

Průchozí díra



mm [Inch]