


TX100 HMI v ocelové skříni Rittal IP66

10" displej s TX VisuPro Runtime


MIMICBOX-10"-001



Typ	MIMICBOX-10"-001
ID č.	100029045
displej / dotykový	
Displej	TFT color
dotykový displej	odporový, Přední fólie
Aktivní zobrazovací plocha	10.1"
Rozlišení (pixelů)	1024 × 600 pixelů WVGA
Formát	16:9
Intenzita	200 cd/m ² typ.
Zatmívání	ano
Ovládací jednotka	
Procesor	ARM Cortex A8, 1 GHz
Velikost paměti	4 GB Flash
Paměť RAM	512 MB
Ethernet	
USB	1x 10/100 Mbit
	1x host port
napájecí zdroje	
Jmenovitá hodnota	24 VDC, 0,38 A max.
Rozsah napájení	10...32 VDC
Všeobecné údaje	
Provozní podmínky	0...50 °C, 5...85 % rel. vlhkost, nekondenzující
Skladovací podmínky	-20...70 °C, relativní vlhkost 5...85%, nekondenzující
Stupeň krytí	IP66
Rozměry	
čelní (Š x V x H)	300 x 380 x 155 mm
Hmotnost	cca 8 kg

- nerezová skříň Rittal, máčená / práškově lakovaná
- galvanizovaná montážní deska
- profil klíče: čtverec 7 mm
- 10" HMI s TXVisuPro Runtime
- LED podsvícení
- rozlišení 1024 x 600 pixelů
- 64 K barev
- odporový dotykový displej
- 1x napájecí konektor M12, kódování L
- 1x ethernet port M12x1
- 1x x USB host port

Schéma zapojení

	Napájení zástrčka M12, 5pinová, kódování L	Schéma zapojení  1 = 24 VDC (V1) 2 = n.c. 3 = GND (V1) 4 = n.c. 5 = FE
	Ethernet porty zásuvka M12, 4pinová, kódování D Kabel Ethernet (např.): RSSD-RSSD-4414-2M (Ident.č. 6441405)	Schéma zapojení  1 = TX + 2 = RX + 3 = TX - 4 = RX - flange = FE P1, P2