


FW-ERSSM0516-PL-I-0613
samostatný konektor – M12 Power
Zástrčka M12×1 přímá



Technické údaje


Typ	FW-ERSSM0516-PL-I-0613
ID č.	100036742
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování L
Počet pinů	4+FE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA UL94-V0, černá
Tělo zásuvky	zinková slitina, GD-Zn
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Vnější průměr kabelu	6...13 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.75...1.5 mm ²
Typ připojení	samořezné kontakty
mechanická životnost	> 500 cyklů
Typ ochrany	IP65, IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	63 V _{DC}
Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti



- kódování L
- kovová převlečná matice
- stíněný
- samořezné svorky
- počet pinů: 5 (4+PE)
- průměr kabelu: 6,0 ... 13,0 mm
- svorky: 0,75 ... 1,5 mm²
- zástrčka dle IEC 61076-2-111

Zapojení kontaktů



Křivka snížení výkonu

