


RKP56PKA-0.5-RSP56PKA/TXL

Napájecí kabel - M12 Power – Propojovací kabel



Technické údaje


Typ	RKP56PKA-0.5-RSP56PKA/TXL
ID č.	100038821
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování K
Počet pinů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Utahovací moment	1 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování K
Počet pólů	4+PE
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	1 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP65, IP67, IP68, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 9.9 mm ±0.20
Délka kabelu	0.5 m

Vlastnosti



- zásuvka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- stínění připojeno k převlečné matici
- zástrčka M12 přímá 5pinová (4+PE), kódování K
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- V souladu s CE, UKCA a RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- délka kabelu: 0,5 m

Průřez kabelu



Zapojení kontaktů

Technické údaje


Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žíly	5 x 1.5 mm²
Barva žil	BK, BN, GY, BU, GN/YE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 4 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 8 mil.
Přípustné zrychlení	max. 5 m/s²
Přípustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s²)
Namáhání v krutu	± 270 °/m
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-30... +80 °C
Okolní teplota (pohybový řetěz)	-25... +60 °C
vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Nehořlavost	ano



Schéma zapojení



Křivka snižování výkonu



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks
	VH2-M12K-M5-2F5	100028585	Malý h rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE
	VH3-M12K-M5-3F5	100028590	Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE
	VT2-M12K-M5-2F5	100029331	T rozdělovač, M12 Power, kódování K, 4pinový + PE