


# RKP46PSA-0.3-RSP46PSA/TXL

## Napájecí kabel - M12 Power – Propojovací kabel



### Technické údaje

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ                      | RKP46PSA-0.3-RSP46PSA/TXL                     |
| ID č.                    | 100038841                                     |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování S           |
| Počet pinů               | 3+PE                                          |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                          |
| Držák kontaktů           | plast, PA, černá                              |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                             |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                        |
| Těsnění                  | plast, FPM/FKM                                |
| Utahovací moment         | 1 Nm                                          |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                   |
| Stupeň znečištění        | 3                                             |
| Typ ochrany              | IP65, IP67, IP68, pouze v zašroubovaném stavu |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé, kódování S          |
| Počet pólů               | 3+PE                                          |
| Kontakty                 | kov, CuZn, zlaceno                            |
| Držák kontaktů           | plast, PA, černá                              |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                             |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                        |
| Utahovací moment         | 1 Nm                                          |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                   |
| Stupeň znečištění        | 3                                             |
| Stupeň krytí             | IP65, IP67, IP68, pouze v zašroubovaném stavu |
| Kabel                    |                                               |
| Průměr kabelu            | Ø 9.6 mm ±0.20                                |
| Délka kabelu             | 0.3 m                                         |




### Vlastnosti



- zásuvka M12 přímá 4pinová (3+PE), kódování S
- zástrčka M12 přímá 4pinová (3+PE), kódování S
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči vibracím a rázům
- samozhášivý
- bez halogenů
- V souladu s CE, UKCA a RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- délka kabelu: 0,3 m

### Průřez kabelu



### Zapojení kontaktů

Technické údaje


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Materiál kabelu                      | PUR, černá        |
| Izolace žil                          | PP                |
| Průřez žíly                          | 4 x 1.5 mm²       |
| Barva žil                            | BN, BK, GY, GN/YE |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C     |                   |
| Jmenovité napětí                     | 600 V             |
| Proudové zatížení                    | 12 A              |
| Mechanické a chemické vlastnosti     |                   |
| Poloměr ohybu (pevné umístění)       | ≥ 4 x Ø           |
| Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)  | ≥ 8 x Ø           |
| Cyklů ohybů                          | ≥ 8 mil.          |
| Přípustné zrychlení                  | max. 5 m/s²       |
| Přípustná dráha pojezdu horizontálně | 5 m (při 5 m/s²)  |
| Namáhání v krutu                     | ± 270 °/m         |
| Okolní teplota (pevná)               | -40... +80 °C     |
| Okolní teplota (mobilní)             | -30... +80 °C     |
| Okolní teplota (pohybový řetěz)      | -25... +60 °C     |
| vhodný pro vlečné řetězy             | ano               |
| bez halogenů                         | ano               |
| Odolnost vůči oleji                  | ano               |
| Nehořlavost                          | ano               |



Schéma zapojení



Křivka snižování výkonu



Příslušenství

| Rozměrový náčrtek | Typ                   | ID č.     |                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | Držák štítků z PVC pro identifikaci propojovacích kabelů (produktové řady TEL/TXL); pro průměry kabelů: 50 ks |
|                   | VH2-M12S-M4-2F4       | 100028588 | Malý H rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE                                                        |
|                   | VH3-M12S-M4-3F4       | 100028592 | Velký H rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE                                                       |
|                   | VT2-M12S-M4-2F4       | 100028580 | T rozdělovač, M12 Power, kódování S, 3pinový + PE                                                             |