


FW-ERSSM0414-PT-P-0611
samostatný konektor – M12 Power
Zástrčka M12×1 přímá



Technické údaje

Typ	FW-ERSSM0414-PT-P-0611
ID č.	100045555
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, přímý, kódování T
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	mosaz, niklováno, šedá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn-Ni, niklováno
Vnější průměr kabelu	6...11 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.75...2.5 mm ²
Typ připojení	Push-in připojení
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	63 V _{DC}
Proudové zatížení	16 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C

Vlastnosti



- kódování T
- kovový upevňovací šroub
- Push-in připojení
- počet žil: 4
- průměr kabelu: 6,0 ... 11,0 mm
- stíněný
- svorky:
 - max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (bez návlečky)
 - max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)

Zapojení kontaktů

