


Neřízený Ethernet přepínač

8 × port 100 Mbit

TNIC-UX-8FE



Typ	TNIC-UX-8FE
ID č.	100049176

Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	6...36 VDC
Připojení napájení	šroubovací svorkovnice
Provozní proud	při 24 VDC: min. 20 mA; max. 60 mA
Potenciálové oddělení	Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra Napěťová odolnost do 0,75 kVDC


Systémová data	
Přenosová rychlost Ethernet	10/100 Mbps
Připojení Ethernet	8× RJ45
Frame forwarding	store and forward

Switch interface	
porty 10/100 Mbit	8
802.3q compliance	ano
802.3u compliance	ano
802.3x compliance	ano
Auto-crossing (802.3)	ano
Auto-negotiation (802.3)	ano
Auto-polarity (802.3)	ano
Flow control (802.3X)	ano
Jumbo frames	ne
Multicasts	ano
Multiple queues per port	ano, max. 4

V souladu s normami	
Certifikáty	CE a UKCA odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL certifikát	cULus LISTED 21 W2, encl. Type 1 IND.CONT.EQ.

- 8 × RJ45, 100-Mbps Ethernet
- hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP30
- 3pinové šroubovací připojení
- Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra

Systémová data	
Rozměry	17.5 x 66 x 140 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Relativní vlhkost	0...95 %, nekondenzující
Nadmořská výška	max. 2000 m
Stupeň krytí	IP30
MTTF	260 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Materiál pouzdra	eloxovaný hliník, nerezová ocel
bez halogenů	ano
Montáž	Lišta DIN 35 mm



Upozornění

- 1 PWR: LED Power
- 2 L/A: LED 10/100 Mbps
- 3 XF1–XF8: Ethernet rozhraní
- 4 XD: napájení
- 5 úchytka pro montáž na lištu DIN

Napájení

