


# Neřízený Ethernet přepínač

## 5 × port 1000 Mbit

### TNIC-UX-5GE



- 5 × RJ45, 1 Gbps Ethernet
- hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP30
- 3pinové šroubovací připojení
- Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra

|       |             |
|-------|-------------|
| Typ   | TNIC-UX-5GE |
| ID č. | 100049178   |


|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Systémová data        |                                                                                     |
| Napájecí napětí       | 24 VDC                                                                              |
| Přípustný rozsah      | 9...36 VDC<br>12...28 VAC                                                           |
| Připojení napájení    | šroubovací svorkovnice                                                              |
| Provozní proud        | při 24 VDC: min. 60 mA; max. 130<br>při 24 VAC: min. 120 mA; max. 260 mA            |
| Potenciálové oddělení | Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra<br>Napěťová odolnost do 2,25 kVDC |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Systémová data              |                   |
| Přenosová rychlost Ethernet | 10/100/1000 Mbps  |
| Připojení Ethernet          | 5x RJ45           |
| Frame forwarding            | store and forward |

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Switch interface         |                   |
| porty 10/100/1000 Mbit   | 5                 |
| 802.3ab compliance       | ano               |
| 802.3q compliance        | ano               |
| 802.3u compliance        | ano               |
| 802.3x compliance        | ano               |
| Auto-crossing (802.3)    | ano               |
| Auto-negotiation (802.3) | ano               |
| Auto-polarity (802.3)    | ano               |
| Flow control (802.3X)    | ano               |
| Jumbo frames             | ano, až 9216 bytů |
| Multicasts               | ano               |
| Multiple queues per port | ano, max. 8       |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| V souladu s normami |                                                             |
| Certifikáty         | CE a UKCA<br>odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013) |
| UL certifikát       | cULus LISTED 21 W2, encl. Type 1 IND.CONT.EQ.               |

| Systémová data     |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Rozměry            | 22.5 x 77.4 x 103 mm               |
| Okolní teplota     | -40... +70 °C                      |
| Skladovací teplota | -40... +85 °C                      |
| Relativní vlhkost  | 0...95 %, nekondenzující           |
| Nadmořská výška    | max. 2000 m                        |
| Stupeň krytí       | IP30                               |
| MTTF               | 208 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C |
| Materiál pouzdra   | eloxovaný hliník, nerezová ocel    |
| bez halogenů       | ano                                |
| Montáž             | Lišta DIN 35 mm                    |



## Upozornění

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): LED Power
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mbps
- 3 L/A (G): LED 1000 Mbps
- 4 XF1–XF5: Ethernet rozhraní
- 5 XD: napájení
- 6 úchytka pro montáž na lištu DIN

## Napájení

