

TC210K-01A423-A6

Ruční přístroj s Lion akumulátorem

Technické údaje

Typ	TC210K-01A423-A6
ID č.	100049590
Okolní teplota	-10... +50 °C
Skladovací teplota	-30...+70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	95 %
Relativní vlhkost vzduchu	nekondenzující
Elektrické údaje	
Technologie	HF RFID BLE
Standardy komunikace a protokolů	ISO 15693 ISO 14443
Vlastnosti	Qualcomm Snapdragon 660, Octa core 1.8 GHz
Memory	4 GB RAM/64 GB flash
Rozšiřovací paměť	karta microSD až 128 GB
Displej	5 ", 1280 × 720 pixelů, dotykový displej
Kapacita akumulátoru	3300 mAh
Komunikace	USB-C, Bluetooth 5.0 BLE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
Dodávaný software	Turck RFID software
Operační systém	Android
Čárový kód	2D zobrazovač, kamera
Mechanické údaje	
Rozměry	158 x 79 x 13.7 mm
Hmotnost	236 g
Materiál pouzdra	plast, černá
Stupeň krytí	IP67



Vlastnosti

- Mobilní čtení a zápis na RFID datové nosiče.
- ruční zařízení s NFC, rozšiřitelné o UHF
- 2D zobrazovač, kamera
- lze upgradovat na Android 14
- Včetně Turck RFID App pro čtení a zápis dat datových nosičů.
- USB-C, Bluetooth 5.0 BLE a Wi-Fi 802.11ac
- stupeň krytí IP67
- Výška pádu 1,2 m na beton podle MIL-STD-810G v celém rozsahu provozních teplot.

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	CRD-TC2Y-SE1ET-01	100049592	Nabíjecí a vysílací stanice
	PWR-BGA12V50W0WW	100049597	napájecí modul

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	CBL-DC-388A1-01	100049598	Napájecí kabel
	RFD4030-G00B700-E8	100049599	UHF čtečka
	ADP-RFD40-TC2X-1E	100049600	Adaptér pro UHF čtečku