


BCF10-S30-AZ3X


Kapacitní senzor



Vlastnosti

- závitové pouzdro M30x1,5
- plast PA12-GF30
- jemné nastavení potenciometrem
- zvýšená EMC bezpečnost (také při vysokých frekvencích)
- vhodný pro vysoce viskózní média
- AC 2drát, 20...250 VAC
- spínací kontakt
- připojení kabelem

Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	BCF10-S30-AZ3X
ID č.	2506015
Spínací vzdálenost (vestavná)	10 mm
Spínací vzdálenost (nevestavná)	10 mm
Zajištěná spínací vzdálenost	≤ (0.72 × Sn) mm
Hystereze	2...20 %
Teplotní drift	typicky 20 %
Opakovatelnost	≤ 2 % z rozsahu
Okolní teplota	-25... +70 °C
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	20...250 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 500 mA
frekvenční	≥ 50...≤ 60 Hz
nejmenší provozní proud	≥ 5 mA
Zbytkový proud	≤ 1.7 mA
Frekvence spínání	0.02 kHz
Zkušební izolační napětí	1.5 kV
Výstupní funkce	dvoudrát, spínací, dvoudrát
Pokles napětí při I _o	≤ 7 V
Testy / certifikáty	
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, M30 x 1.5
Rozměry	62.5 mm
Materiál pouzdra	plast, PA12-GF30, PEI
Materiál aktivní plochy	PA12-GF30, žlutá
Připustný tlak na čelní kryt	≤ 3 bar
Utahovací moment upevňovací matice	5 Nm

Funkční princip



Kapacitní senzory snímají bezdotykově a bez opotřebení jak kovové (elektricky vodivé), tak nekovové (elektricky nevodivé) objekty.

Technické údaje

Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 5.2 mm, LiYY, PVC, 2 m
Průřez vlákna	2 x 0.34 mm²
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP67
MTTF	1080 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	zelená
Indikace stavu výstupu	LED, červená

Montážní pokyny

Vlastnosti produktu



Vzdálenost D	60 mm
Vzdálenost W	30 mm
Vzdálenost S	45 mm
Vzdálenost G	60 mm
Průměr aktivní plochy B	Ø 30 mm


Uváděné minimální vzdálenosti jsou kontrolovány při jmenovité spínací vzdálenosti. Po změně citlivosti senzoru pomocí potenciometru nejsou tyto údaje z katalogového listu platné.

Příslušenství

MAP-M30

6950013

Montážní adaptér; materiál: výměna senzoru možná při plné nádobě (adaptér při výměně senzoru zůstává v nádobě)



BST-30B

6947216

Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6

