


# TL50YQ

## LED – jednobarevná multifunkční signalizace




### Technické údaje

Typ	TL50YQ
ID č.	3010067
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný, 5 lm
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 45 mA
Napájecí napětí	21...27 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 45 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	45 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms
<b>Mechanické údaje</b>	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 88.5 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %

### Vlastnosti

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12x1
- jedna barva: žlutá (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN

### Schéma zapojení



### Funkční princip

jednobarevná multifunkční signalizace  
 Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.  
 Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.  
 Možnost použití až pěti barev.  
 Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.  
 Jednoduchá montáž.  
 Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

## Technické údaje


Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL

## Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30FA

3074005


Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát