


# CL50XRXNQ


## LED – Světelný maják



### Vlastnosti

- LED signálka
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: červená (COL 2)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 18...30 VDC

### Schéma zapojení



### Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace  
 robustní cenově příznivé LED světlo s  
 jednoduchou instalací  
 Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci  
 stavu systému.  
 Možnost použití až tří barev.  
 Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací  
 modul.  
 Jednoduchá montáž.  
 Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.  
 Leták s návodem s detailním popisem  
 zapojení součástí dodávky.

### Technické údaje

Typ	CL50XRXNQ
ID č.	3010462
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 38 lm
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 10 ms
<b>Mechanické údaje</b>	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67

## Technické údaje

### Testy / certifikáty


Certifikáty CE, seznam UL

## Příslušenství

SMB30A

3032723


Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná



## Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát