


CL50XRX


LED – Světelný maják



Vlastnosti

- LED signálka
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: červená (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
 robustní cenově příznivé LED světlo s
 jednoduchou instalací
 Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
 stavu systému.
 Možnost použití až tří barev.
 Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
 modul.
 Jednoduchá montáž.
 Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
 Leták s návodem s detailním popisem
 zapojení součástí dodávky.

Technické údaje

Typ	CL50XRX
ID č.	3010478
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 38 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 100 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 114.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty


CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A

3032723

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC

3052521

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

