


# LEDGLA580SSD6-XQ


## zpracování obrazu – lineární ploché světlo



### Vlastnosti

- vysoká intenzita
- stupeň krytí: IP68
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1

### Schéma zapojení



### Funkční princip

Vysoce intenzivní osvětlení v širokém rozsahu a velkých vzdálenostech.

### Technické údaje

Typ	LEDGLA580SSD6-XQ
ID č.	3015061
<b>Signal and display data</b>	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	lineární světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Vyzařovací úhel	6,5°
Životnost LED (L70)	50000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená
Speciální vlastnosti	Wash down
<b>Elektrické údaje</b>	
Napájecí napětí	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud	≤ 2000 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	2000 mA
<b>Mechanické údaje</b>	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	621 x 76 x 34.9 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
<b>Testy / certifikáty</b>	
Certifikáty	CE, cULus listed

